



CONCERTO

**BATI SUPPORT AUTOPORTANT
AVEC RESERVOIR POUR WC SUSPENDU**

**et
MEUBLE D'HABILLAGE**





CONCERTO


BATI SUPPORT AUTOPORTANT AVEC RESERVOIR POUR WC SUSPENDU




Code national :
1425705

Code régional :
470733


TYPES D'INSTALLATION



Fixé devant
une cloison légère
ou mur porteur



Pour création
d'une demi-cloison




En gaine technique
(épaisseur maxi
du mur 100 mm)


- **Structure acier 30/30**
(testée à 400 Kg et recouverte d'une peinture époxy garantie anti-corrosion)
- **Fixation uniquement au sol**
(6 points de fixation)
- **Commande frontale**
(double volume)
⚠ Plaque de commande vendue séparément
- **Large possibilité de réglage**
- **Réservoir capacité 6/9 L en polystyrène, isolé anti-bruit et anti-condensation**
(étanchéité testée unitairement)
- **Mécanisme de chasse économiseur d'eau**
- **Robinet flotteur silencieux**
(1^{ère} catégorie)
- **Raccordement en eau à l'intérieur du réservoir**
(pas de risque de fuite)

- **Simplicité de montage**
(sans outil particulier, notice détaillée fournie)
- **Entretien facile**
(grande accessibilité aux équipements)
- **Garantie 10 ans**
(hors pièces en caoutchouc)


DESCRIPTION



- (a) Robinet flotteur
- (b) Robinet d'arrêt
- (c) Mécanisme
- (d) Gabarit PSE
- (e) Coude d'alimentation
- (f) Obturateur du coude d'alimentation
- (g) Obturateur de la pipe WC
- (h) Manchon d'alimentation
- (i) Kit de fixation cuvette
- (j) Gaine souple (x 2)
- (k) Collier fixation pipe
- (l) Tige de fixation cuvette (x 2)
- (m) Vis pointeau (x 4)
- (n) Pied réglable (x 2)
- (o) Tire-fond (x 6)
- (p) Pipe coudée
- (q) Manchon d'évacuation



DIMENSIONS



PLAQUE DE COMMANDE (vendue séparément)



**PLAQUE DE COMMANDE
DOUBLE VOLUME BLANCHE**

Code national :
1425706

Code régional :
470734

OU



**PLAQUE DE COMMANDE
DOUBLE VOLUME ASPECT CHROME**

Code national :
1425708

Code régional :
470735



Code national :
1616381
Code régional :
481132



**Livré en kit
prêt à installer
avec notice de
montage détaillée**

MEUBLE D'HABILLAGE

- **Largeur réglable pour une pièce comprise entre 0,80 et 1 m.**
(Caissons meuble + façade = 80 cm + 2 fileurs recoupables de 10 cm chacun)
- **Profondeur réglable de 18,4 à 29,4 cm**
(Tablette recoupable permettant l'installation même si le WC comporte une colonne d'évacuation dans l'angle de la pièce)
- **Hauteur réglable selon le réglage du bâti-support**
(Plinthe recoupable)
- **L'ensemble reposant sur le bâti, on conserve une accessibilité totale à l'installation en retirant simplement la cuvette.**

- **Caissons en mélaminé 16 mm**
- **Portes et façades en MDF recouvert en PVC blanc**
- **Tablettes en mélaminé post-formé 22 mm**
- **Fileurs en mélaminé 16 mm**
- **Plinthe en mélaminé 12 mm**

1 - Assembler le meuble



2 - Poser le meuble sur le bâti



3 - Ajuster et poser les finitions (tablette, fileurs et plinthe)



4 - Poser la cuvette, la plaque de commande et les portes

