

> Gaine Technique Bâti-Chasse Sol Nu sans évacuation BCS VERSO 800 CÂBLE



DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Réservoir Verso 800 isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la commande
- **Mécanisme 50 à câble double volume**, pré-réglé d'usine en 3l/6l, câble de 495 mm de long
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande double volume déportée, à câble**
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage


TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCS VERSO 800 CÂBLE NU / Sans évacuation NF

Réf. : 31 1078 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure. Hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm, profondeur de 180 mm. Réservoir isolé de capacité 8,5 litres équipé d'un mécanisme à câble double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande double volume à câble.


Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve.
Non fourni : évacuations, commande, kit de liaison cuvette.



	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette
				Nb	M³	Kg
BCS Verso 800 CÂBLE nu sans évacuations	31 1078 10	3 24723 002131 4	Carton	1	0,077	20,34

COMPLÉMENTS

Commandes	p.106
Kit de liaison cuvette.....	p.102
Accessoires.....	p.102



1 = 180 mm mini
2 = 100 mm maxi
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 => 4 = 200 mm*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm*
*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.