

SCU 350

Support cuvette universel nu




> Robuste et versatile

UTILISATION

- ✓ Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- ✓ La structure tout-terrains

DESCRIPTIF

- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy (200 heures de tenue au brouillard salin).
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées.
- Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Accepte des coudes d'alimentation Ø 30 à 50 mm
- Accepte des évacuations Ø 90 à 120 mm
- Alimentation par réservoir ou sous-pression
- Coude d'alimentation maintenu sur platine par clippage
- Pipe d'évacuation maintenue sur platine par clippage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SCU VERSO 350 NU

Réf. : 31 2500 10

Bâti cuvettes pour WC suspendus, autoportant, fixation sur sol porteur en 6 points, largeur 350 mm. Possibilité de fixer des coudes d'alimentation de diamètre 30 à 50 mm, possibilité de fixer des évacuations de diamètre 90 à 120 mm.

Livré avec : accessoires de fixation au sol et de la cuvette.

Non fourni : alimentation ou évacuation de la cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage Nb	Kg	Quantité Palette
SCU Verso 350 nu	31 2500 10	3 24723 001791 1	Carton	1	10,85	-

- 1 = 142 mm
2 = Épaisseur de l'habillage $y = 400 - 80 - x$ mm
ou x = épaisseur de céramique au niveau de la fixation de la cuvette. Ce calcul ne tient pas compte d'éventuelles contraintes liées au réservoir ou à l'alimentation sous pression

4 = 0 ~ 200 mm

si 3 = 400 $\Rightarrow$ 4 = 200 mm max*

si 3 = 480 $\Rightarrow$ 4 = 120 mm max*

* Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation bidet et l'assise du bidet est de 75 mm.

